

QUANTREX 650 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM - L&R MFG ULTRASONIC CLEANER

[Artículos limpieza](#) > [Sistema profesional de limpieza](#) > [Tanques de limpieza ultrasónicos](#)

Limpieza Rápida, Sin Manos, Microscópica para Armas y Piezas Sucias

¿Agrega limpieza ultrasónica superrápida a tu taller; ahorra mucho tiempo y gana dinero en el proceso. 43KHz, ondas sonoras ultrasónicas, más CA2 Heat crean la acción agresiva y comprobada que es imprescindible para una limpieza profunda de armas. Calor incremental y constante junto con miles de millones de burbujas de limpieza eliminan la suciedad de pólvora, plomo y balas con chaqueta, óxido ligero, suciedad y grasa; mejor, más rápido y más fácil que nunca. CA2 Heat elimina la necesidad de usar soluciones de limpieza amoniacadas para eliminar la suciedad de cobre. Para limpiar la mayoría de las armas de fuego, solo se necesita un desarme básico. Coloca las piezas en la cesta, enciende el limpiador ultrasónico y eres libre de hacer otros trabajos mientras la acción en el tanque deja todo microscópicamente limpio en tan solo 7 a 10 minutos. El Paquete de Limpieza de Armas se utiliza para limpiar y lubricar simultáneamente armas tácticas. Incluye el Limpiador Ultrasónico Q-650, Temporizador y Calentador, (1) Bandeja Auxiliar Q-650, (2) Cestas Accesorias Q-650, (1) Tapa, (4) Galones de Concentrado de Limpieza de Armas L&R no amoniacado (hace 32 galones de solución lista para usar), además de (8) Galones de Solución Lubricante Ultrasónica para Armas L&R (lista para usar). Todas las unidades son de alta resistencia, diseñadas para uso constante en un taller o departamento ocupado. No se recomienda su uso con soluciones amoniacadas. 515-650-101 no incluye la cesta ni la bandeja. Entrada: 117V; 50/60 Hz; 410 Watts Dimensiones: 21¾" x 13¾" x 13¾" Salida Máxima: 1230 Watts Dimensiones del Tanque: 19¾" x 11¾" x 6½" Frecuencia de Salida: 42 KHz Capacidad del Tanque: 23 Cuartos



Atributos

- Nombre: [L&R MFG ULTRASONIC CLEANER](#)
- Fabricante: [L&R MFG](#)
- N.º de producto: 515650101
- N.º fabr.: 728
- Peso de entrega: 14.887kg
- Altura de envío: 457mm
- Ancho de envío: 660mm
- Longitud de envío: 495mm
- UPC: 14226-145819

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 650](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 650

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 650. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de tu limpiador ultrasónico. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usar el producto para evitar cualquier peligro o accidente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre supervisa el uso del limpiador ultrasónico cuando esté en operación.
- Inspecciona el dispositivo y sus componentes regularmente en busca de signos de daño o desgaste.
- No utilices el producto con soluciones amoniacadas, ya que puede dañar la unidad.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad Eléctrica:**
 - Asegúrate de que el limpiador esté conectado a una toma de corriente eléctrica adecuadamente conectada a tierra.
 - No operes el dispositivo con las manos mojadas o en un ambiente húmedo.
 - Evita usar extensiones que puedan no soportar los requisitos de energía de la unidad.
- **Seguridad Química:**
 - Utiliza solo soluciones de limpieza no amoniacadas como se especifica en la descripción del producto.
 - Almacena las soluciones de limpieza en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
 - Siempre sigue las instrucciones del fabricante para mezclar y utilizar las soluciones de limpieza.
- **Seguridad Operativa:**
 - No sobrecargues la cesta de limpieza; sigue la capacidad de carga recomendada.
 - Nunca coloques el limpiador ultrasónico en un espacio cerrado sin una ventilación adecuada.
 - Permite que la unidad se enfríe antes de limpiarla o hacerle mantenimiento.
- **Seguridad Física:**
 - Maneja el dispositivo con cuidado para evitar caídas o daños.
 - Asegúrate de que el tanque esté lleno con la solución de limpieza apropiada antes de la operación.
 - Ten cuidado al retirar las piezas del tanque, ya que pueden estar calientes después de la limpieza.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca el limpiador ultrasónico sobre una superficie plana y estable, lejos del agua y de la luz solar directa.
- Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF antes de enchufar el dispositivo.
- Llena el tanque con la solución de limpieza apropiada, asegurándote de no exceder la línea de llenado máximo.

2. Operación:

- Enciende el limpiador ultrasónico cambiando el botón de encendido a ON.
- Ajusta el tiempo de limpieza deseado utilizando la función de temporizador (el tiempo recomendado es entre 7 y 10 minutos).
- Coloca los elementos a limpiar en la cesta auxiliar y bájala en el tanque.
- Inicia el proceso de limpieza presionando el botón de inicio.
- Una vez que el temporizador haya terminado, apaga la unidad y retira cuidadosamente la cesta.

3. Postoperación:

- Después de usar, desenchufa el dispositivo y deja que se enfríe.
- Vacía el tanque y límpialo según las instrucciones del fabricante.
- Almacena el limpiador ultrasónico en un lugar seco, libre de polvo y humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier solución de limpieza no utilizada o caducada de acuerdo con las regulaciones locales.
- El dispositivo en sí debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales de residuos electrónicos.
- Asegúrate de que todos los componentes sean desechados de manera responsable para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 650, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 650. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es